

CABTITE CR 4/1 EMV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I kombination med ett stort antal olika skärmanslutningsplintar (KLBÜ) ger skärmanslutningsskenan en praktisk, smidig och snabb skärmning av kablar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skärmanslutningsskena, Cabtite (kabelinförings-system), Stål förzinkat, Silver, Höjd: 35.23 mm, Bredd: 68 mm, Djup: 16 mm
Art.nr.	2583950000
Typ	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
Förp.	10 items

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	35.23 mm	Bygghöjd (tum)	1.387 inch
Bredd	68 mm	Byggbredd (tum)	2.6772 inch
Diameter	5.3 mm	Montagemått höjd	5.91 mm
Montagemått bredd	5.3 mm	Nettovikt	26.14 g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Silikon	Nej	Halogener	Nej
Grundläggande material	Stål förzinkat		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		