

**CABTITE FRL 16/8 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 125 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	<a href="#">2584220000</a>
Typ	CABTITE FRL 16/8 BK
GTIN (EAN)	4050118616590
Förp.	10 items

## CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E223801

## Mått och vikter

Djup	11.3 mm	Byggdjup (tum)	0.4449 inch
Höjd	68.8 mm	Bygghöjd (tum)	2.7087 inch
Höjd lägstbyggande	11.3 mm	Bredd	125 mm
Byggbredd (tum)	4.9212 inch	Diameter	5.5 mm
Montagemått höjd	103 mm	Montagemått bredd	32 mm
Nettovikt	29.7 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 120 °C
-----------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information

Åtdragningsmoment	3 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
Öppningslängd	85 mm	Öppningsbredd	40 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**CABTITE FRL 16/8 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Profilritning**

