


CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2584260000
Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
Förp.	10 items

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Mått och vikter

Djup	11.3 mm	Byggdjup (tum)	0.4449 inch
Höjd	68.8 mm	Bygghöjd (tum)	2.7087 inch
Höjd lägstbyggande	11.3 mm	Bredd	80 mm
Byggbredd (tum)	3.1496 inch	Diameter	5.5 mm
Montagemått höjd	58 mm	Montagemått bredd	32 mm
Nettovikt	22.88 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 120 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Åtdragningsmoment	3 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
Öppningslängd	39.8 mm	Öppningsbredd	40 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Profilritning

