


CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Art.nr. | 2584260000 |
| Typ | CABTITE FRL 4-1 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616200 |
| Förp. | 10 items |

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E223801 |

Mått och vikter

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Djup | 11.3 mm | Byggdjup (tum) | 0.4449 inch |
| Höjd | 68.8 mm | Bygghöjd (tum) | 2.7087 inch |
| Höjd lägstbyggande | 11.3 mm | Bredd | 80 mm |
| Byggbredd (tum) | 3.1496 inch | Diameter | 5.5 mm |
| Montagemått höjd | 58 mm | Montagemått bredd | 32 mm |
| Nettovikt | 22.88 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C... 120 °C |
|-----------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmän information

| | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|------------------------------|
| Åtdragningsmoment | 3 Nm | Silikon | Nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Halogener | Nej |
| Skyddsklass | IP66 | Grundläggande material | Polyamid, glasfiberförstärkt |
| Öppningslängd | 39.8 mm | Öppningsbredd | 40 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Profilritning

