

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 crimp-stickkontakt enligt IEC 60603-7-51 för ledardiameter upp till 1,05 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, med böjskydd: 6,5–7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	2584980000
Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Förp.	10 items

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 4.07 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...70 °C Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	med böjskydd: 6,5–7,5 mm	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Isoleringsdiameter, min.	1.3 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Ledarens anslutningsarea, fintrådig	...0.35 mm ²
Manteldiameter, max.	7.5 mm	Material Böjskyddshylsa	Polyamid PA6, UL94-V0
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750		

Allmänna standarder



Kontaktndon Norm IEC 60603-7

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Isolationsmotstånd	500 MΩ
Nominell spänning	150 V	Märkström	1,5 A
PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Pressverktyg för stickanslutningsmoduler



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Utförande
Art.nr.	2614210000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4050118621631	
Förp.	1 ST	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-RJ45	Utförande
Art.nr.	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Förp.	10 ST	