


**HDC MRJ45 GC F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, RJ45, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">2592030000</a>
Typ	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Förp.	1 items

## HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	5.5 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 70 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	750 (RJ45)
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	1 A
Nödvändiga insticksplatser	1		

## Utförande

Anslutningstyp RJ45

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Elektriska moduler



## Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MRJ45 8PLUG MC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592250000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602357	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MRJ45 A MI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592220000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602333	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MRJ45 ABP MI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592210000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602340	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MRJ45 B MI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592230000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602388	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MRJ45 P MI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592240000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602371	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MRJ45 PCADP MC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592260000</a>	RJ45-modul, 0 V, 0 A, Antal poler: 1, RJ45, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
Förp.	1 ST	