


**HDC MRJ45 A MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">2592220000</a>
Typ	HDC MRJ45 A MI
GTIN (EAN)	4050118602333
Förp.	1 items

## HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	54.85 mm	Bygghöjd (tum)	2.1594 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	21.12 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 70 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	750 (RJ45)
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	1 A
Nödvändiga insticksplatser	1		

## Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 22	Anslutningstyp	IDC-plint
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 24	Ledardiameter, max.	0 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0 mm <sup>2</sup>	Ledaranslutningsdiameter, entrådig, min.	0.4 mm
Ledaranslutningsdiameter, entrådig, max.	0.64 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		



**HDC MRJ45 A MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MRJ45 GC F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592030000</a>	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, RJ45, Hylsa, Nödvändiga
GTIN (EAN)	4050118600506	insticksplatser: 1
Förp.	1 ST	