


HDC MRJ45 P MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, IDC-plint, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	2592240000
Typ	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
Förp.	1 items

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	54.85 mm	Bygghöjd (tum)	2.1594 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	5.4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	750 (RJ45)
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	1 A
Nödvändiga insticksplatser	1		

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 22	Anslutningstyp	IDC-plint
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 24	Ledardiameter, max.	0 mm ²
Ledardiameter, min.	0 mm ²	Ledaranslutningsdiameter, entrådig, min.	0.4 mm
Ledaranslutningsdiameter, entrådig, max.	0.64 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HDC MRJ45 P MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MRJ45 GC F	Utförande
Art.nr.	2592030000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, RJ45, Hylsa, Nödvändiga
GTIN (EAN)	4050118600506	insticksplatser: 1
Förp.	1 ST	