

**HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av data-kablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg för kontakter
Art.nr.	<a href="#">2592650000</a>
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN)	4050118603774
Förp.	1 items

## HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Tekniska data

#### Mått och vikter

Nettovikt	845 g
-----------	-------

#### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

#### Allmänna data

Antal poler	0
-------------	---

#### Tekniska data

Utförande	mekanisk, med utbytbara insatser
-----------	----------------------------------

#### verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

#### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		