

HDC MBUS CT C 6.8-7.9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg
Art.nr.	2592730000
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9
GTIN (EAN)	4050118603934
Förp.	1 items

HDC MBUS CT C 6.8-7.9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	251 mm	Bygglängd (tum)	9.8819 inch
Nettovikt	648.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oc817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Tekniska data

Utförande	mekanisk, med utbytbara insatser
-----------	----------------------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	7.9 mm ²	Ändhysarea, min.	6.8 mm ²
Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		