

THM WO 50/100 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, Silver
Art.nr.	2596610000
Typ	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
Förp.	1000 items

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	0.75 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim		
Orientering av texten	horisontell och vertikal		
Typ av märkning	neutral		
Bredd	100 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		
Färgkod	Silver		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyetylen		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle	
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Antal per rulle	1000		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	444 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	23 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Textfältsbredd	50 mm	Textfältshöjd	25 mm
Ledarytterdiameter	7 - 23 mm	Ledararea	444 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

