


THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Termo-transfer, 300 DPI, MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar
Art.nr.	2599430000
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Förp.	1 items

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	253 mm	Byggdjup (tum)	9.9606 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12.5984 inch
Bredd	253 mm	Byggbredd (tum)	9.9606 inch
Nettovikt	5800 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur 5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6aI, 6bI, 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar	Memory (RAM)	256 MB
Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Märkningsmetod	Termotransfer
Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet	Programvara	M-Print® PRO
Matningsspänning	100...240 V AC	Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Skrivhastighet	max. 150 mm/s	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Batteridrift	Nej	Ingår i leverans	THM MultiMark, Handbok, USB-kabel, Nätsladd, Europlugg, US-plugg, UK-plugg, Skrivardrivrutin, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, BAND MM 110/360 SW färgband, Färgbandskärna, Märkningsvals, Tryckvals

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP CASE	Utförande
Art.nr.	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK CUTTER	Utförande
Art.nr.	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK PERFORATOR	Utförande
Art.nr.	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Förp.	1 ST	
Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Utförande
Art.nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF	Utförande
Art.nr.	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W	Utförande
Art.nr.	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Utförande
Art.nr.	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Utförande
Art.nr.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Utförande
Art.nr.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Utförande
Art.nr.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Förp.	1 ST	

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Utförande
Art.nr.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Utförande
Art.nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	