

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Termo-transfer, 300 DPI, MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar
Art.nr.	2599440000
Typ	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Förp.	1 items

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	274 mm	Byggdjup (tum)	10.7874 inch
Höjd	446 mm	Bygghöjd (tum)	17.559 inch
Bredd	242 mm	Byggbredd (tum)	9.5275 inch
Nettovikt	10000 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur 5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar	Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Märkningsmetod	Termotransfer	Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet
Programvara	M-Print® PRO	Matningsspänning	100...240 V AC
Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Skrivhastighet	max. 150 mm/s
Märkningsupplösning, max.	300 DPI	Batteridrift	Nej
Ingår i leverans	THM MultiMark, USB-kabel, Nätsladd, Europlugg, US-plugg, UK-plugg, Skrivardrivrutin, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, BAND MM 110/360 SW färgband, Färgbandskärna, Märkningsvals, Tryckvals, W-LAN stick		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Utförande
Art.nr.	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Utförande
Art.nr.	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Utförande
Art.nr.	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	