

P BAG XL SET 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygs-sortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelse-tider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Verktyg, Tillbehör |
| Art.nr. | 2602140000 |
| Typ | P BAG XL SET 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118613117 |
| Förp. | 1 items |

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 220 mm | Byggdjup (tum) | 8.6614 inch |
| Höjd | 60 mm | Bygghöjd (tum) | 2.3622 inch |
| Bredd | 320 mm | Byggbredd (tum) | 12.5984 inch |
| Nettovikt | 2038 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Tekniska data

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelbeskrivning | Verktygsväska, utrustad |
|--------------------|-------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000181 | ETIM 9.0 | EC000181 |
| ETIM 10.0 | EC000181 | ECLASS 14.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-10-01-90 | | |

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

unfitted



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhyslor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | P BAG BIG | Utförande |
| Art.nr. | 2576620000 | Verktyg, Tillbehör |
| GTIN (EAN) | 4050118650594 | |
| Förp. | 1 ST | |

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | KT 8 | Utförande |
| Art.nr. | 9002650000 | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Förp. | 1 ST | |

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STRIPAX | Utförande |
| Art.nr. | 9005000000 | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | AM 25 | Utförande |
| Art.nr. | 9001540000 | Verktyg, Avmantlingsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Förp. | 1 ST | |

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PZ 10 HEX | Utförande |
| Art.nr. | 1445070000 | Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm ² , 10mm ² , Sexkantig crimptång |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| Förp. | 1 ST | |

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VT DIGI PRO | Utförande |
| Art.nr. | 9918870000 | Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| Förp. | 1 ST | |

Tillbehör

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 2749610000 | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | Utförande |
| Art.nr. | 2749620000 | Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | Klingtjocklek: 0.8 mm |
| Förp. | 1 ST | |

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIK SLIM PH1 X 80 | Utförande |
| Art.nr. | 2749650000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDIK SLIM PH2 X 100 | Utförande |
| Art.nr. | 2749660000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | |
| Förp. | 1 ST | |