

P BAG XL SET 13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Tillbehör
Art.nr.	2602230000
Typ	P BAG XL SET 13
GTIN (EAN)	4050118657814
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-02-28T00:00:00+01:00

P BAG XL SET 13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8.6614 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12.5984 inch
Nettovikt	1809 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Verktygsväska, utrustad
--------------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

unfitted



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhysor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	P BAG BIG	Utförande
Art.nr.	2576620000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4050118650594	
Förp.	1 ST	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	
Typ	STRIPPER ROUND TOP	Utförande
Art.nr.	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 ST	

VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Utförande
Art.nr.	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Förp.	1 ST	

med LED lampa



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT COMBI PRO	Utförande
Art.nr.	9918860000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405749	
Förp.	1 ST	

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm²
- Räfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

Allmänna beställningsdata

Typ	SLICER NO 16	Utförande
Art.nr.	9918070000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359189	
Förp.	1 ST	

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	2749610000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	1 ST	
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Utförande
Art.nr.	2749620000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896367	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	1 ST	

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

P BAG XL SET 13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	SDIK SLIM PH1 X 80	Utförande
Art.nr.	2749650000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Förp.	1 ST	
Typ	SDIK SLIM PH2 X 100	Utförande
Art.nr.	2749660000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
Förp.	1 ST	