



**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 170 mm | Byggdjup (tum)  | 6.6929 inch  |
| Höjd      | 400 mm | Bygghöjd (tum)  | 15.748 inch  |
| Bredd     | 480 mm | Byggbredd (tum) | 18.8976 inch |
| Nettovikt | 7266 g |                 |              |

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Tekniska data**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelbeskrivning | Verktygsväska |
|--------------------|---------------|

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |



## PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## obestyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsetider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhyslor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | PRO CASE LEER              | Utförande      |
| Art.nr.    | <a href="#">9202470000</a> | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                |
| Förp.      | 1 ST                       |                |

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">9002650000</a> | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                               |

## VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |  |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| Typ        | KBZ 180                    | Utförande |  |
| Art.nr.    | <a href="#">9046290000</a> | Pliers    |  |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |           |  |
| Förp.      | 1 ST                       |           |  |

## VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                         |  |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Typ        | SE HD 180                  | Utförande               |  |
| Art.nr.    | <a href="#">9046330000</a> | Diagonal-cutting pliers |  |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                         |  |
| Förp.      | 1 ST                       |                         |  |

## VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |  |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| Typ        | FRZ S 160                  | Utförande |  |
| Art.nr.    | <a href="#">9046370000</a> | Pliers    |  |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |           |  |
| Förp.      | 1 ST                       |           |  |

## Tillbehör

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STRIPAX                    | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">9005000000</a> | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | STRIPAX ULTIMATE           | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1468880000</a> | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118274158              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | AM 16                      | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">9204190000</a> | Verktyg, Avmantlingsverktyg             |
| GTIN (EAN) | 4032248608133              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | STRIPPER ROUND TOP         | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">9918050000</a> | Sheathing strippers                     |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | PZ 10 HEX                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1445070000</a> | Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Utförande     |
| Art.nr.    | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| Förp.      | 1 ST                       |               |

## Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Utförande      |
| Art.nr.    | <a href="#">2749580000</a> | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118896329              |                |
| Förp.      | 1 ST                       |                |

## PRO CASE ELEC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## oisolerade skruvmejsel -satser



Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applikationer, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål, genomgående härdad, mattförokromad.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | SD SET S2.5-5.5/PH1/2      | Utförande       |
| Art.nr.    | <a href="#">2749200000</a> | Skruvmejselsats |
| GTIN (EAN) | 4050118895506              |                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                 |

## Kopplingskåpsnyckel



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anslutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| Typ        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Utförande    |
| Art.nr.    | <a href="#">9918130000</a> | Univeral key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |              |
| Förp.      | 1 ST                       |              |

## med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Utförande                              |
| Art.nr.    | <a href="#">9918870000</a> | Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## PRO CASE ELEC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | VT LCL                     | Utförande                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2436670000</a> | Testverktyg, Ledningsökare |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |                            |
| Förp.      | 1 ST                       |                            |

### Kretsprovare



Kretsprovarens helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | VT CTL                     | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2436690000</a> | Testverktyg, Provutrustning |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |                             |
| Förp.      | 1 ST                       |                             |

### Sortiment ändhylsor med plastkrage



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9025430000</a> | Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |                                       |

**Tillbehör****Mätinstrument**

Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | FLEXIMET 5 M               | Utförande      |
| Art.nr.    | <a href="#">2534210000</a> | Measuring tape |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                |
| Förp.      | 1 ST                       |                |