

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Differensströmmomvandlare (övervakning av kvarvarande ström, RCM)

Denna typ är specialiserad på detektering av kvarvarande strömmar i 3/4-ledars AC-nätverk

Särskilda kännetecken:

strömsensor med hög känslighet för detektering av även de minsta restströmmar, fast omkopplingshysteres på 5%, hög säkerhet tack vare inbyggt överspänningsskydd och täckning av ett stort frekvensområde.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Jordfelsomvandlare, Primärström: 25 A, Rundle-dare: 120.00 mm, stängd strömmomvandlare
Art.nr.	2603450000
Typ	CMA-RCM-DACT-120
GTIN (EAN)	4050118665406
Förp.	1 items
Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder
Tillverkare	MBS AG

CMA-RCM-DACT-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Allmänna beställningsdata

Lokal produkt Endast tillgänglig i vissa länder

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	191.5 mm	Bygghöjd (tum)	7.5394 inch
Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8.2677 inch
Nettovikt	240 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...70 °C Drifttemperatur -10 °C...70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Mätström ingång

Mätning av differensmotstånd Ja

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...0.04 A
Överföringsförhållande	1:600	Load	0 VA
Frekvensband	30 Hz...3 kHz	Primärström	25 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	120.00 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP40	Mätnoggrannhet	Klass 1 (IEC 6206-21)
Spolmotstånd	8 Ω		

Ingång

Mätområde ingång 0,02...2 A / 0,25...25 A beroende på plinttilldelning

Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	Stöthållspänning	8 kV
Nedsmuttningsgrad	3	Galvanisk isolation	ja
noggrannhetsklass	1	Märkspänning	800 V

CMA-RCM-DACT-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Dimensional drawing

