

**PAC-S1500-HE20-V8-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnittet. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">2605170015</a>                                     |
| Typ        | PAC-S1500-HE20-V8-1M5  |
| GTIN (EAN) | 4099986600065  |
| Förp.      | 1 items  |

## PAC-S1500-HE20-V8-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 209 g |
|-----------|-------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -11...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Allmänna data

|               |                      |                        |   |
|---------------|----------------------|------------------------|---|
| Kabellängd    | 1.5 m                | Grundläggande material | PVC   |
| Kabel         | Kabel LiYY           | Anslutning gränssnitt  | Flatkabeldon HE10 20P                       |
| Ytterdiameter | 8,6 ± 1 mm           | PLC-gränssnitt         | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1BM00-0XA0<br>40P |
| Ledararea     | 0.25 mm <sup>2</sup> |                        |   |

## Elektriska data

|                         |                   |                                       |           |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| Totalström max.         | 3 A               | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       |
| Märkspänning            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m |
| Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m          |                                       |           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |