



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, grå, Höjd: 86.1 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, rastbar: Ja
Art.nr.	2615020000
Typ	SEP SDL 4
GTIN (EAN)	4050118653953
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	37.5 mm	Byggdjup (tum)	1.4764 inch
Höjd	86.1 mm	Bygghöjd (tum)	3.3898 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	2.64 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Färgkod grå Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Ytterligare tekniska data

rastbar Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		