



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, svart, grå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 95 mm |
| Art.nr. | 2615070000 |
| Typ | SQV 3/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118653915 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 22.7 mm | Byggdjup (tum) | 0.8937 inch |
| Höjd | 4.3 mm | Bygghöjd (tum) | 0.1693 inch |
| Bredd | 95 mm | Byggbredd (tum) | 3.7401 inch |
| Nettovikt | 2.44 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|-------------|----|
| Antal poler | 10 |
|-------------|----|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|----|---------|------------|
| Grundläggande material | PA | Färgkod | svart, grå |
|------------------------|----|---------|------------|

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 9.00 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|---------|----------------------------|-----|
| Montagesätt | skruvad | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | skruvad | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |