



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, svart, grå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 9.00, Isolerad: Nej, Bredd: 95 mm
Art.nr.	2615070000
Typ	SQV 3/10
GTIN (EAN)	4050118653915
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	22.7 mm	Byggdjup (tum)	0.8937 inch
Höjd	4.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1693 inch
Bredd	95 mm	Byggbredd (tum)	3.7401 inch
Nettovikt	2.44 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	10
-------------	----

Märkdata

Märkström	41 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	PA	Färgkod	svart, grå
------------------------	----	---------	------------

Mått

Delning i mm (P)	9.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	skruvad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		