

## MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift. Dina fördelar med MultiMark

• Kompatibel med Weidmüllers modulplintar

• Fast montage och hållbara utskrifter

• Kontinuerliga remsor sparar installationstid

• Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial

• Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet

• Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

• Firm hold and durable printing

• Continuous strips save installation time

• Easy mounting thanks to an innovative composite material

• Large label field for optimal legibility

• High flexibility thanks to manufacturer independence

] • Firm hold and durable printing

• Continuous strips save installation time

• Easy mounting thanks to an innovative composite material

• Large label field for optimal legibility

• High flexibility thanks to manufacturer independence

## Allmänna beställningsdata

| Utförande  | Plintmärkning, 5 x 6 mm, vit |
|------------|------------------------------|
| Art.nr.    | <a href="#">2619740000</a>   |
| Typ        | MF 5/6 MM BP WS              |
| GTIN (EAN) | 4050118626346                |
| Förp.      | 9000 items                   |

## MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.7 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0276 inch |
| Höjd      | 5 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.1968 inch |
| Bredd     | 6 mm   | Byggbredd (tum) | 0.2362 inch |
| Nettovikt | 0.06 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -50...90 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |             |                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utförande                            | halogenfri  | Bredd                                | 6 mm                                                               |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2         | Temperaturområde för användning max. | 90 °C                                                              |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C      | Färgkod                              | vit                                                                |
| Halogener                            | Nej         | Grundläggande material               | PC-ABS, TPU                                                        |
| Skrivna tecken                       | utan tryck  | anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Temperaturområde för användning      | -50...90 °C |                                      |                                                                    |

## Viktig hänvisningstext

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktinformation | Yttre rullhållare 1302920000 behövs |
|--------------------|-------------------------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER MF        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2518600000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118531305              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**MF 5/6 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER MF   | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2661610000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118681222              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |