

## DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
Art.nr.	<a href="#">2619780000</a>
Typ	DEK 5/6 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626308
Förp.	9000 items

## DEK 5/6 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	0.08 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...90 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal	Utförande	halogenfri
Bredd	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	PC-ABS, TPU	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	4.5 x 5.7 mm	anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Temperaturområde för användning	-50...90 °C	Applikation/Tillverkare	Weidmueller

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Yttre rullhållare 1302920000 behövs
--------------------	-------------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## DEK 5/6 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP EXT.RH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Förp.	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Förp.	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Förp.	1 ST	