

## WS 8/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



### WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2619810000</a>                    |
| Typ        | WS 8/5 MM BP WS                               |
| GTIN (EAN) | 4050118626278                                 |
| Förp.      | 8000 items                                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 8 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.315 inch  |
| Bredd     | 5 mm   | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 0.08 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -50...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |  |                                      |             |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Utförande                            | halogenfri   | Bredd                                | 5 mm        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2  | Temperaturområde för användning max. | 90 °C       |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C   | Färgkod                              | vit         |
| Halogener                            | Nej  | Grundläggande material               | PC-ABS, TPU |
| Skrivna tecken                       | utan tryck   | Teckenfältets storlek                | 7 x 4.5 mm  |
| anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Temperaturområde för användning      | -50...90 °C |
| Applikation/Tillverkare              | Weidmueller  | Antal per rulle                      | 800         |

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Yttre rullhållare 1302920000 behövs

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## WS 8/5 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER TB        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2438500000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

### THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2661600000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |