

WS 8/8 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | WS, Plintmärkning, 8 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| Art.nr. | 2619830000 |
| Typ | WS 8/8 MM BP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626254 |
| Förp. | 5000 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Höjd | 8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.315 inch |
| Bredd | 8 mm | Byggbredd (tum) | 0.315 inch |
| Nettovikt | 0.12 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -50...90 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Utförande | halogenfri | Bredd | 8 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 90 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C | Färgkod | vit |
| Halogener | Nej | Grundläggande material | PC-ABS, TPU |
| Skrivna tecken | utan tryck | Teckenfältets storlek | 7 x 7.3 mm |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Temperaturområde för användning | -50...90 °C |
| Applikation/Tillverkare | Weidmueller | | |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produktinformation | Yttre rullhållare 1302920000 behövs |
|--------------------|-------------------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |



WS 8/8 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | THM MMP EXT.RH | Utförande |
| Art.nr. | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER TB | Utförande |
| Art.nr. | 2438500000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Utförande |
| Art.nr. | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| Förp. | 1 ST | |