

**ESG 6/15 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Garanterad lång livslängd: ESG

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Utförande  | ESG, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2619940000</a>           |
| Typ        | ESG 6/15 MM WS                       |
| GTIN (EAN) | 4050118626148                        |
| Förp.      | 3000 items                           |

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.1 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0039 inch |
| Höjd      | 6 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.2362 inch |
| Bredd     | 15 mm  | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 0.03 g |                 |             |

### Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
|---------------------------------|--------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

|                                      |  |                                      |                           |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Limma                                | Akrylatlim   | Utförande                            | självhäftande, halogenfri |
| Bredd                                | 15 mm  | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0                       |
| Temperaturområde för användning max. | 120 °C   | Temperaturområde för användning min. | -40 °C                    |
| Färgkod                              | vit  | Halogener                            | Nej                       |
| Grundläggande material               | Polyester  | Skrivna tecken                       | utan                      |
| Teckenfältets storlek                | 6 x 15 mm  | Godkännande enligt UL 969            | Ja                        |
| anpassad skrivare                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Temperaturområde för användning      | -40...120 °C              |
| Antal per rulle                      | 3000   |                                      |                           |

### Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## ESG 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |