

THM WO 20/32 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, vit
Art.nr.	262150000
Typ	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Förp.	3000 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	0.12 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...
---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	32 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	9 x 20 mm	
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...	
Antal per rulle	3000	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	7 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.8 mm	Ledarytterdiameter	2.8 - 7 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	