


**THM WO 25/37 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2621510000</a>
Typ	THM WO 25/37 WS
GTIN (EAN)	4050118625530
Förp.	2500 items

## THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	37 mm	Byggbredd (tum)	1.4567 inch
Nettovikt	0.16 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...
---------------------------------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	37 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	15 x 25 mm	
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...	
Antal per rulle	2500	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	7 mm
Ledarytterdiameter, min.	4.8 mm	Ledarytterdiameter	4.8 - 7 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	