



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2621530000</a>
Typ	THM WO 14/22 WS
GTIN (EAN)	4050118625516
Förp.	5000 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0.5512 inch
Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0.8661 inch
Nettovikt	0.05 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...
---------------------------------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	22 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	6 x 14 mm	
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...	
Antal per rulle	5000	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	5 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.9 mm	Ledarytterdiameter	1.9 - 5 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005070000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	