

AM-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	2625720000
Typ	AM-X
GTIN (EAN)	4050118647914
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	55 mm	Bygghöjd (tum)	2.1654 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	223.52 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlingsverktyg upp till 35 mm ytterdiameter
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	PVC-Rundkabel, Rundkabel	Ledardiameter max.	999 mm
Ledardiameter min.	25 mm	Skärdjup	inställbar upp till 4,5 mm
Ledardiameter, max.	783828 mm ²	Ledardiameter, min.	490 mm ²
Användbar kabel	PVC-kablar, Silikon		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

