

**FP ENC TS 113 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledning.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower® kapsling, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, i komplett skick, Polykarbonat, transparent
Art.nr.	<a href="#">2632830000</a>
Typ	FP ENC TS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664522
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	113 mm	Byggdjup (tum)	4.4488 inch
Höjd	191 mm	Bygghöjd (tum)	7.5197 inch
Bredd	279 mm	Byggbredd (tum)	10.9842 inch
Nettovikt	534.7 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Polykarbonat	Kapslingsmaterial	Polykarbonat
Silikon	Nej	Färgkod	transparent
Skyddsklass	IP65, i komplett skick	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Vridmoment för lockskravar	2 Nm	Fastsättning av lock	TX20-skravar
Monteringsanvisning	Lockskravar ingår		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



### Montageskenor för beröringsskydd i plast

Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC DR07 142 XC P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2633510000</a>	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för plastlock
GTIN (EAN)	4050118664393	
Förp.	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 230 3C P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2633520000</a>	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 230 mm, för plastlock
GTIN (EAN)	4050118664386	
Förp.	5 ST	

### DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör

## Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
  - DIN 5263 för Spår-Bits,
  - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.


Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2821510000</a>	Montageverktyg	
GTIN (EAN)	4064675359050		
Förp.	5 ST		

## Byggstorlek 3



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC BS 042 3B	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2632810000</a>	FieldPower® kapsling, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, i slutet	
GTIN (EAN)	4050118664546	tillstånd, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart	
Förp.	1 ST		