

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledning.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower® kapsling, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, i komplett skick, Aluminium, Aluminium
Art.nr.	2632840000
Typ	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
Förp.	1 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	178 mm	Byggdjup (tum)	7.0079 inch
Höjd	191 mm	Bygghöjd (tum)	7.5197 inch
Bredd	279 mm	Byggbredd (tum)	10.9842 inch
Nettovikt	3524.53 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Aluminium	Kapslingsmaterial	Aluminium
Silikon	Nej	Färgkod	Aluminium
Skyddsklass	IP65, i komplett skick	Vridmoment för lockskravar	2 Nm
Fastsättning av lock	TX20-skravar	Monteringsanvisning	Lockskruvar ingår

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Montageskenor för beröringsskydd i aluminium

Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.



Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC DR07 110 3C A	Utförande
Art.nr.	2633750000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 110 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664362	
Förp.	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 145 3C A	Utförande
Art.nr.	2633760000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 145 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664355	
Förp.	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 170 3C A	Utförande
Art.nr.	2633780000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 170 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664348	
Förp.	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 080 XC A	Utförande
Art.nr.	2633730000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 80 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664379	
Förp.	5 ST	
Typ	FP ENC DR15 68 XC A	Utförande
Art.nr.	8000046634	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 68 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118686586	
Förp.	5 ST	

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Utförande
Art.nr.	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 ST	

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för Spår-Bits,

• Camcar-Norm för TORX-bits
Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Utförande
Art.nr.	2821510000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675359050	
Förp.	5 ST	

Byggstorlek 3



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC BS 042 3B	Utförande
Art.nr.	2632810000	FieldPower® kapsling, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, i slutet
GTIN (EAN)	4050118664546	tillstånd, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart
Förp.	1 ST	