

**FP ENC DR07 142 XB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och  
mycket mer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för underdel
Art.nr.	<a href="#">2633450000</a>
Typ	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Förp.	5 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	142 mm	Byggbredd (tum)	5.5905 inch
Nettovikt	10.8 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	-----------------	----------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Stål förzinkat	Isoleringsmaterial	Stål
Färgkod	Silver, svart	Monteringstyp	instucken
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	för underdel	Utförande	utan avlångt hål

### Allmänna uppgifter

Isoleringsmaterial	Stål	Grundläggande material	Stål förzinkat
Färgkod	Silver, svart		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

