

FP ENC DR07 230 3B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och
mycket mer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 230 mm, för underdel
Art.nr.	2633460000
Typ	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	8.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Stål förzinkat	Isoleringsmaterial	Stål
Färgkod	Silver, svart	Monteringstyp	instucken
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	för underdel	Utförande	utan avlångt hål

Allmänna uppgifter

Isoleringsmaterial	Stål	Grundläggande material	Stål förzinkat
Färgkod	Silver, svart		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Ritningar

