

**FP ENC DR07 145 3C A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och  
mycket mer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 145 mm, för aluminiumlock
Art.nr.	<a href="#">2633760000</a>
Typ	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
Förp.	5 items

## Tekniska data

www.weidmueller.com

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	145 mm	Byggbredd (tum)	5.7086 inch
Nettovikt	27.2 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...85 °C

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Stål förzinkat	Isoleringsmaterial	Stål
Färgkod	Silver	Monteringstyp	Skruvmontering
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	för aluminiumlock	Monteringsanvisning	Medföljande skruvar
Utförande	med långsmalt hål		

### Allmänna uppgifter

Monteringsanvisning	Medföljande skruvar	Isoleringsmaterial	Stål
Grundläggande material	Stål förzinkat	Färgkod	Silver

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



## Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för Spår-Bits,

• Camcar-Norm för TORX-bits  
Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.

- God slittålighet och därmed lång livslängd.

- Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.

- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2821510000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675359050	
Förp.	5 ST	

## DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg.

De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeternoggrannhet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 ST	