

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rationaliseringen av crimpningar ökar automatiseringen av de enskilda arbetsstegen. "Optimering av installations-tiderna" lyder kravet, som framtidsorienterade marknader ställer på sina strategiska partner.

Automatiska maskiner, som tillåter en rationell bearbetning av ledarmaterialet är svaret på en framtidsorienterad inriktning. I det sammanhanget spelar flexibilitet och funktionalitet den avgörande rollen för kunden.

Weidmüller erbjuder med sitt omfattande sortiment av automatiska maskiner professionella och rationella lösningar inom kabelbearbetning och -konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
Art.nr.	2634310000
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Förp.	1 items

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	405 mm	Byggdjup (tum)	15.9449 inch
Höjd	240 mm	Bygghöjd (tum)	9.4488 inch
Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6.4961 inch
Nettovikt	12500 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Kontaktpressningautomater

Drivning	Elektro-pneumatisk	Takttid	ca. 1 s
Ändhysarea, max.	6 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Crimplängd	6 - 18 mm	Förbrukningsvaror	med och utan plastkrage, Dubbel-ändhysor
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Anmärkning	Dubbla ändhysor i areaområdet mellan 2 × 0,5 och 2 × 2,5 mm ² , Inget behov av att byta verktyg	Insticks längd	13
Crimp-område	0.5...6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

