


**HDC XX6A02 FFSXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Art.nr.    | 2634700050                             |
| Typ        | <a href="#">HDC XX6A02 FFSXXX-0050</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118650105                          |
| Förp.      | 1 items                                |

## HDC XX6A02 FFSXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |     |
|-----------|-----|
| Nettovikt | 1 g |
|-----------|-----|

## Temperaturer

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Allmänna data

|                      |           |                      |                    |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| Antal poler          | 8         | Kabellängd           | 0.5 m              |
| Kodering             | X-kodad   | Kontaktyta           | Au (guld)          |
| Överföringshastighet | 10 Gbit/s | Isolationsmotstånd   | $\geq 10^8 \Omega$ |
| Kategori             | Cat. 6A   | Nominell spänning    | 50 V               |
| Märkström            | 0.5 A     | Stickcykler          | $\geq 100$         |
| Nedsmutningsgrad     | 2         | Motsatt sida version | Hona, rak          |
| Modulsida version    | Hona      |                      |                    |

## Tekniska data för kabel

|            |                                |                |      |
|------------|--------------------------------|----------------|------|
| Kabellängd | 0.5 m                          | Mantelfärg     | grön |
| Halogener  | halogenfri, enligt IEC 60754-1 | Mantelmateriäl | PUR  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |