


HDC MHP200 PE MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 200 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1.5
Art.nr.	2637280000
Typ	HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN)	4064675269168
Förp.	1 items

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	44.85 mm	Bygghöjd (tum)	1.7657 inch
Bredd	21.85 mm	Byggbredd (tum)	0.8602 inch
Nettovikt	86 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Grundläggande material	Zink	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkström (DIN EN 61984)	200 A	Nödvändiga insticksplatser	1.5

Utförande



Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	25 mm ²		

Signalkontakt

Märkspänning (DIN EN 61984) signalkontakt	1000 V	Märkström (DIN EN 61984) signalkontakt	200 A
---	--------	--	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

200 A crimpkontakter

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 M 25	Utförande
Art.nr.	2514860000	Hane, Silver, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528503	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 35	Utförande
Art.nr.	2514870000	Hane, Silver, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528510	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 50	Utförande
Art.nr.	2514880000	Hane, Silver, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528527	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 M 70	Utförande
Art.nr.	2514890000	Hane, Silver, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528534	
Förp.	10 ST	

Övrigt

Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyglar, täckplattor och reservtätningar



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Utförande
Art.nr.	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Förp.	1 ST	