


HDC MHP200 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 200 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	2637310000
Typ	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
Förp.	1 items

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	38.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.5039 inch
Bredd	21.85 mm	Byggbredd (tum)	0.8602 inch
Nettovikt	66.5 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Zink	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkström (DIN EN 61984)	200 A	Nödvändiga insticksplatser	1

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	25 mm ²		

Signalkontakt

Märkspänning (DIN EN 61984) signalkontakt	1000 V	Märkström (DIN EN 61984) signalkontakt	200 A
---	--------	--	-------

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

200 A crimpkontakter

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 F 25	Utförande
Art.nr.	2514820000	Hylsa, Silver, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528466	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 35	Utförande
Art.nr.	2514830000	Hylsa, Silver, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528473	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 50	Utförande
Art.nr.	2514840000	Hylsa, Silver, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528480	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP200 F 70	Utförande
Art.nr.	2514850000	Hylsa, Silver, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528497	
Förp.	10 ST	

Övrigt

Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyglar, täckplattor och reservtätningar



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Utförande
Art.nr.	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Förp.	1 ST	