


HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Pneumatisk modul, Antal poler: 3, Slanganslutning (pneumatik), pneumatisk, Nödvändiga insticksplatser: 1 |
| Art.nr. | 2637340000 |
| Typ | HDC MPN 3 |
| GTIN (EAN) | 4050118765823 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 6.6 g |
|-----------|-------|

Temperaturer

| | |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Antal poler | 3 | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Stickcykler | ≥ 500 | Typ | pneumatisk |
| Grundläggande material | Polykarbonat, glasfiberförstärkt | Serie | ModuPlug |
| Nödvändiga insticksplatser | 1 | | |

Utförande




| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Anslutningstyp | Slanganslutning (pneumatik) | Ledardiameter, max. | 0 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0 mm ² | | |

Pneumatisk modul

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| Driftstryck modul | 8 bar | Invändig slangdiameter, min. | 1.6 mm |
| Invändig slangdiameter, max. | 4 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-20 | | |



Pneumatiska kontakter



Anpassa dina anslutningar till framtiden Välj avancerade lösningar från RockStar® ModuPlug
 Industriella processer blir allt mer komplexa. Kraven på den anslutningsteknik som används ökar samtidigt. Pålitliga funktioner i de allra minsta installationsutrymmena, säker installation och smidig efterhandsmontering är några av de produkttegenskaper som efterfrågas. Vårt modulära kontaktdonssystem RockStar® ModuPlug möter de krav som dagens marknad ställer. Det är särskilt anpassat för framtidens behov. Med hjälp av de enskilda modulerna kan du kombinera alla nödvändiga funktioner för effekt-, signal- och dataöverföring i ett enda gränssnitt. Tack vare den stora variationen mellan modulstorlekar kan du tillgodose fler användningsområden än någonsin tidigare med ett kontaktdon. Modulerna minskar utrymmesbehovet och sänker kostnaderna jämfört med insatser med fasta poler och andra modulära kontaktdonssystem. De eleganta ramarna och modulerna är extremt lätta att installera och integrera i HDC-kapslingar med kapslingsklass IP65 och IP68. Du kan även använda RockStar® ModuPlug som komplement till befintliga användningsområden utan att några anpassningar av systemet behöver göras. Som erfaren expert inom Industrial Connectivity erbjuder Weidmüller ultramodern anslutningsteknik med maximal tillförlitlighet. Du kan alltså även sätta ihop skräddarsydda lösningar för framtidsanpassade anslutningar med RockStar®.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MPN 1.6 F | Utförande |
| Art.nr. | 2637480000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654721 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 1.6 M | Utförande |
| Art.nr. | 2637470000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654714 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 1.6 SOF | Utförande |
| Art.nr. | 2637490000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Ja |
| GTIN (EAN) | 4050118654738 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 3.0 F | Utförande |
| Art.nr. | 2637450000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654592 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 3.0 M | Utförande |
| Art.nr. | 2637440000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654585 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 3.0 SOF | Utförande |
| Art.nr. | 2637460000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Ja |
| GTIN (EAN) | 4050118654707 | |
| Förp. | 10 ST | |

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MPN 4.0 F | Utförande |
| Art.nr. | 2637420000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654561 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 4.0 M | Utförande |
| Art.nr. | 2637410000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Nej |
| GTIN (EAN) | 4050118654554 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 4.0 SOF | Utförande |
| Art.nr. | 2637430000 | Pneumatisk kontakt, Kontakt med ventil: Ja |
| GTIN (EAN) | 4050118654578 | |
| Förp. | 10 ST | |