

CH20M12 S PSCSC AGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Sidoelementet i CH20M kapslingen möjliggör en individuell struktur som flexibelt kan anpassas till dina behov. En särskilt praktisk fördel är att slitsar som inte behövs kan helt enkelt stängas med övertäckningen. Detta säkerställer inte bara ett rent och snyggt utseende, utan skyddar också mot damm och annan miljöpåverkan. Dra nytta av mångsidigheten hos CH20M kapslingen för att designa dina projekt effektivt och enligt dina idéer!

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Sidoelement, OMNIMATE Housing – serie CH20M Agatgrå, Sidodel, Bredd: 12.5 mm |
| Art.nr. | 2638340000 |
| Typ | CH20M12 S PSCSC AGY |
| GTIN (EAN) | 4050118676259 |
| Förp. | 14 items |

CH20M12 S PSCSC AGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 105.5 mm | Byggdjup (tum) | 4.1535 inch |
| Höjd | 22.8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.8976 inch |
| Bredd | 12.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.4921 inch |
| Nettovikt | 7.76 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur | -25 °C...85 °C | Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
| Fuktighet | 5-93% rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondens | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Isoleringsmaterial | PA 66 GF 30 |
| Isoleringsmaterialgrupp | I | Yta | obehandlad |
| Grundläggande material | Plast | CTI (Comparative Tracking Index) | 600 ≤ CTI |

Allmänna data

| | | | |
|------------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Färgkod | Agatgrå | Skyddsklass | IP20 efter installation |
| Färgtabell (jämförbar) | RAL 7038 | Information om hela monteraget, se artikelreferenser | CH20M12 B BK/OR 2010 |
| Gjutbarhet | Nej | | |

Komponentegenskaper

| | | | |
|---|-----|--|---|
| Utskärning som förberedelse för funktionell port integrerad | Nej | Antal poler, max. | 2 |
| Antal ventilationsöppningar | 2 | Antal platser för mätstillskickproppar | 1 |
| Antal anslutningsnivåer | 1 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Produktillustration



Produktillustration



Profilritning

