

CABTITE BP 5MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 12 mm, Bredd: 5 mm, Djup: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2652330000
Typ	CABTITE BP 5MM PA
GTIN (EAN)	4050118661835
Förp.	25 items

CABTITE BP 5MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Längd	12 mm	Bygglängd (tum)	0.4724 inch
Diameter	5 mm	Nettovikt	0.01 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...120 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		