

CABTITE BP 9MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 16 mm, Bredd: 9 mm, Djup: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2652370000
Typ	CABTITE BP 9MM PA
GTIN (EAN)	4050118662474
Förp.	25 items

CABTITE BP 9MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	9 mm	Byggbredd (tum)	0.3543 inch
Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0.6299 inch
Diameter	9 mm	Nettovikt	0.86 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...120 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	9 mm	Kabeldiameter utsidan min.	9 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		