

CABTITE BP 10MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 16 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2652380000
Typ	CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	4050118662481
Förp.	25 items

CABTITE BP 10MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0.6299 inch
Diameter	10 mm	Nettovikt	2.01 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...120 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	10 mm	Kabeldiameter utsidan min.	10 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		