

**CABTITE BP 12MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 22 mm, Bredd: 12 mm, Djup: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	<a href="#">2652400000</a>
Typ	CABTITE BP 12MM PA
GTIN (EAN)	4050118662504
Förp.	25 items

## CABTITE BP 12MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0.8661 inch
Diameter	12 mm	Nettovikt	0.03 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	12 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		