

CABTITE BP 13MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 22 mm, Bredd: 13 mm, Djup: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2652410000
Typ	CABTITE BP 13MM PA
GTIN (EAN)	4050118662511
Förp.	25 items

CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0.5118 inch
Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0.8661 inch
Diameter	13 mm	Nettovikt	1.6 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...120 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	13 mm	Kabeldiameter utsidan min.	13 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		