

CABTITE BP 17MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, vit, Höjd: 22 mm, Bredd: 17 mm, Djup: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2652430000
Typ	CABTITE BP 17MM PA
GTIN (EAN)	4050118662535
Förp.	25 items

CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0.8661 inch
Diameter	17 mm	Nettovikt	2.11 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	17 mm	Kabeldiameter utsidan min.	17 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		