

**CABTITE BP 21MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Similar to illustration

Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, röd, Höjd: 30 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Art.nr.	<a href="#">2652450000</a>
Typ	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
Förp.	25 items

## CABTITE BP 21MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0.8268 inch
Längd	30 mm	Bygglängd (tum)	1.1811 inch
Diameter	21 mm	Nettovikt	2.1 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	21 mm	Kabeldiameter utsidan min.	21 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		