

CABTITE BP 25MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Similar to illustration

Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, röd, Höjd: 30 mm, Bredd: 25 mm, Djup: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Art.nr.	2652460000
Typ	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
Förp.	25 items

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Längd	30 mm	Bygglängd (tum)	1.1811 inch
Diameter	25 mm	Nettovikt	2.1 g

Temperaturer

Drifttemperatur -60 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	25 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Polyamid

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		