

**CABTITE BP 28MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Similar to illustration

Blindpropparna används för säker stängning av ojordade kabelgenomföringar i tätningselementen.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Blind plug, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, röd, Höjd: 30 mm, Bredd: 28 mm, Djup: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66 |
| Art.nr.    | <a href="#">2652470000</a>   |
| Typ        | CABTITE BP 28MM PA   |
| GTIN (EAN) | 4050118662573  |
| Förp.      | 25 items   |

## CABTITE BP 28MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|          |       |                 |             |
|----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup     | 30 mm | Byggdjup (tum)  | 1.1811 inch |
| Höjd     | 30 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.1811 inch |
| Bredd    | 28 mm | Byggbredd (tum) | 1.1024 inch |
| Längd    | 30 mm | Bygglängd (tum) | 1.1811 inch |
| Diameter | 28 mm | Nettovikt       | 3.4 g       |

## Temperaturer

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Drifttemperatur | -60 °C...100 °C |
|-----------------|-----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information

|                                |       |                            |          |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Kabeldiameter utsidan max.     | 28 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 28 mm    |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   | Halogener                  | Nej      |
| Skyddsklass                    | IP66  | Grundläggande material     | Polyamid |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |